

Laser Blade XS



Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: Q575

Q575: Minimal 10 celle - Wideflood beam - LED



Codice prodotto

Q575: Minimal 10 celle - Wideflood beam - LED **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso a 10 elementi ottici per sorgenti LED - ottica fissa. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione minimal (frameless) a filo soffitto. Riflettori Opti Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrati in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Fornito con unità di alimentazione DALI collegata all'apparecchio.

Installazione

Ad incasso con molle in filo di acciaio sullo specifico adattatore (incluso) che permette l'installazione a filo soffitto. Fissaggio adattatore - controsoffitto con viti (spessori compatibili 12,5 / 15 / 20 mm); successive operazioni di stuccatura e rasatura; inserimento del corpo dell'apparecchio e rifiniture estetiche finali. Una speciale derma di protezione permette di semplificare e velocizzare le operazioni di rifinitura sul cartongesso. Asola di preparazione 28 x 184.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Oro (14) | Cromo brunito (E6)

Peso (Kg)

0.55

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio

Sull'unità di alimentazione con morsettieria inclusa.

Note

La speciale molla in filo di acciaio in dotazione è necessaria per facilitare l'eventuale estrazione del corpo-incasso ad inserimento avvenuto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1162	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	22.8	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	1400	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	19	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	51	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	58°	Control:	DALI
CRI (minimo):	90		

Polare

	CIE nL 0.83 100-100-100-100-83 UGR 15.4-15.4 DIN A.61 UTE 0.83A+0.00T F*1=996 F*1+F*2=1000 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<16 L<1500 cd/mq @65°			
	h	d	Em	E _{max}
	1	1.1	1177	1469
	2	2.2	294	367
	3	3.3	131	163
	4	4.4	74	92

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	79	77	76	78	77	76	73	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	86	85	83	100

Curva limite di luminanza




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1400 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	10.0	10.5	10.3	10.7	10.9	10.0	10.5	10.3	10.7	10.9
	3H	15.9	10.3	10.2	10.6	10.8	15.9	10.3	10.2	10.6	10.8
	4H	15.8	10.2	10.1	10.5	10.8	15.8	10.2	10.1	10.5	10.8
	6H	15.7	10.1	10.1	10.4	10.7	15.7	10.1	10.1	10.4	10.7
	8H	15.7	10.1	10.1	10.4	10.7	15.7	10.1	10.1	10.4	10.7
	12H	15.7	10.0	10.0	10.3	10.7	15.7	10.0	10.0	10.3	10.7
4H	2H	15.8	10.2	10.1	10.5	10.8	15.8	10.2	10.1	10.5	10.8
	3H	15.7	10.0	10.0	10.3	10.7	15.7	10.0	10.0	10.3	10.7
	4H	15.6	15.9	10.0	10.2	10.6	15.6	15.9	10.0	10.2	10.6
	6H	15.5	15.7	15.9	10.1	10.6	15.5	15.7	15.9	10.1	10.6
	8H	15.4	15.7	15.9	10.1	10.5	15.4	15.7	15.9	10.1	10.5
	12H	15.4	15.6	15.8	10.0	10.5	15.4	15.6	15.8	10.0	10.5
8H	4H	15.4	15.7	15.9	10.1	10.5	15.4	15.7	15.9	10.1	10.5
	6H	15.3	15.5	15.8	10.0	10.5	15.3	15.5	15.8	10.0	10.5
	8H	15.3	15.4	15.8	15.9	10.4	15.3	15.4	15.8	15.9	10.4
	12H	15.2	15.4	15.7	15.9	10.4	15.2	15.4	15.7	15.9	10.4
12H	4H	15.4	15.6	15.8	10.0	10.5	15.4	15.6	15.8	10.0	10.5
	6H	15.3	15.4	15.8	15.9	10.4	15.3	15.5	15.8	15.9	10.4
	8H	15.2	15.4	15.7	15.9	10.4	15.2	15.4	15.7	15.9	10.4
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.5 / -24.9					0.5 / -24.9				
	1.5H	9.4 / -25.6					9.4 / -25.6				
	2.0H	11.4 / -25.8					11.4 / -25.8				